

Poziom technologiczny/Kanały/Pasma

24* / 20* / 16* / 12 / 10



- 💧 IP68**
- ⚡ Ładowalny
- 📶 Bezprzewodowy
- 🌀 Telecoil

*Tylko modele BTE.
**Do 1m.



Restauracja



Samochód



Uroczystości



Miejsce pracy



Teatr



Na świeżym powietrzu



Tłum



Miejsce modlitwy



Spotkanie w małej grupie




Zakupy



Dom



Rozmowa 1 na 1



Notatki

**Sprawdź czy
Twój telefon jest
kompatybilny
z aplikacją
MyAudibel**



A SERIES^{AI}

*24 i 20 dostępne tylko w wersji BTE

Poziom tech. Kanały Pasma	24*	20*	16	12	10
Tryb Edge +					
Aktywacja za pomocą przycisku	●	○	○	○	○
Aktywacja za pomocą aplikacji	●	●	○	○	○
Optymalizacja dźwięków mowy					
Jasność spółgłosek	●	○	○	○	○
Voice AI*	●	○	○	○	○
Menadżer dźwięku					
Kierunkowość	Adaptacyjna, Dynamiczna Kierunkowa Omni	Adaptacyjna, Dynamiczna Kierunkowa Omni	Adaptacyjna, Dynamiczna Kierunkowa Omni	Dynamiczna Kierunkowa Omni	Dynamiczna Kierunkowa Omni
Cisza 	+3dB	wł/wył	wł/wył	wł/wył	wł/wył
Redukcja hałasu maszyn 	+4 dB	+2 dB	wł/wył	wł/wył	wł/wył
Redukcja hałasu w trakcie rozmów 	+4 dB	+2 dB	wł/wył	wł/wył	wł/wył
Tłumienie nagłego, tymczasowego hałasu 	+4 dB	wł/wył	wł/wył	wł/wył	wł/wył
Redukcja szumu wiatru 	+4 dB	+2 dB	wł/wył	wł/wył	wł/wył
Dodatkowe funkcje					
Ilość programów	4 programy	4 programy	4 programy	3 programy	3 programy
Multiflex Tinnitus	Wszystkie opcje bodźców	W kształcie audiogramu Morski Różowy Biały	W kształcie audiogramu Morski Różowy Biały	Biały	○
Przypomnienia	●	●	○	○	○
Zarządzanie połączeniami IOS	●	●	●	●	○
2-kierunkowe audio	●	●	●	●	●
E2E	●	●	●	●	●
Znajdź moje aparaty	●	●	●	●	●
REM target Match	●	●	●	●	●
Łączność Bluetooth wł/wył	●	●	●	●	●
Samodiagnostyka	●	●	●	●	●
TeleHear AI (synchroniczne i asynchroniczne)	●	●	●	●	●

Na zielono przedstawiono funkcje dostępne w aplikacji MyAudibel